

Garant**CNMG 120416, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250328 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197927989 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CNMG 120416 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Primäranvändning | M |
| Hörnradie | 1,6 mm |
| Matning f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| spån-brytare | VG |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 210 m/min |
| Sort | HB7140-1 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Skärdjup a_p | 1,5 - 6 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120416 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |