

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	MVJNR/L 3225P16
Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
Skaftmått	32 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Skruv för underläggsplatta	259025 3
totallängd L	170 mm
Underläggsplatta	259031 39
Spännjärn	259038 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500