

 Atlas Copco

Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2911



Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

- **Stark slaggenerator med dubbla hammare.**
- **Låg vikt med hög prestanda.**
- **Kompositus och handtag med lång livslängd.**
- **Tre momentsteg.**
- **Ergonomiskt handtag med bra isolering.**
- **Riktningväljare höger-/vänstergång via två tryckknappar.**

Användningsdata:

Passar för krävande applikationer.

Reservdel:

Utvalda underhållsatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

max skruv-Ø (8,8–2,9)	M14
maximalt varvtal:	7300 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	W2911
Höger-/vänstergång	ja
momentintervall	150 - 400 Nm
Utförande	Pistol
höjd	178 mm
vikt	1,2 kg
bullernivå	92 dB(A)
fästprofil verktygshållare	□
Längd	160 mm
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximala vibrationer enligt EN	5,1 m/s ²
mått verktygshållare	1/2 tum
maximal luftförbrukning	1020 l/min
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare