

**Garant****SNMG 190616, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 190616 HB7120-1 Hörnradie: 1,6 mm  
Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Hörnradie	1,6 mm

Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning