

Garant**CNMM 190624, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 210 m/min
spån-brytare	VR
Skärdjup a_p	2 - 8 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	2,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190624

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning