

Garant**CNMG 190624, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 190624 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Hörnradie	2,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min

spån-brytare	VG
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190624
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning