

Garant**CNMM 120416, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250455 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928054 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CNMM 120416 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VR
Skärdjup a_p : 2 - 8 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | HB7120-1 |
| Primäranvändning | M |
| Skärdjup a_p | 2 - 8 mm |
| spån-brytare | VR |
| Matning f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 210 m/min |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Hörnradie | 1,6 mm |
| ISO-kod vändskär | CNMM 120416 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |