

ROLLER**Rörbockare "Arcus" med schabloner i förvaringslåda, för rörtter-Ø:
12-22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Artikelklass	84C

Beskrivning**Utförande:**

Schabloner och mothåll är tillverkade av **glasfiberarmerad polyamid**, dvs. de är både lätta och mycket slitstarka. Utbytbara schabloner för olika rör-Ø. Rörbockaren kan användas fast förankrad i skruvstäd eller lös i händerna.

Användningsdata:

För bockning av mjuka och hårda kopparrör, plastmantlade kopparrör, stål- och aluminiumrör samt rostfria rör med utvändiga diametrar på 10 – 22 mm (12 – 18 mm för rostfria rör). Bockningsvinkel upp till 180°. (Max godstjocklek på rören 1,5 mm, för mjuk koppar upp till 3 mm, rostfritt upp till 1,5 mm.)

Innehåll:

Rörbockare: 1 st

Vardera 1 böjsegment för rörtterdiameter: 12; 15; 18; 22 mm

Vardera 1 glidsko för rörtterdiameter: 12; 15; 18; 22 mm

leveransinnehåll:

Består av bockningshandtag av härdat stål, insticksbult, 4 schabloner, 4 mothåll och speciell bockningspray i förvaringslåda av plåt.

Teknisk beskrivning

antal mothåll	4
Antal schabloner	4
Antal rörbockare	1
för rörytter-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma
förpackning	Stålväska
maximal bockningsvinkel	180 grad
Material schablon	glasfiberarmerad polyamid
Material mothåll	glasfiberarmerad polyamid
Produktslag	Bockningsapparat

Tillbehör

Schablon för rörytter-Ø 18 mm	822110 18
Mothåll för rörytter-Ø 18 mm	822120 18
Schablon för rörytter-Ø 22 mm	822110 22
Mothåll för rörytter-Ø 15 mm	822120 15