

**Garant****DNMG 150408, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150408 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
spån-brytare	VM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7120-1
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning