

Garant**Back med styrstift, För backbredd: 125mm**

Beställningsdata

Ordernummer	362627 125
GTIN	4045197928283
Artikelklass	31S

Beskrivning

Utförande:

- Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans $\pm 0,01$ mm).
- Enkel montering på skruvstycket.
- Mekanisk inryckning av stiften.
- Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
- Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
- 5,5 bar lufttryck krävs

Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.

- **Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.**
- **Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.**

Passar till:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.

HOLEX Nr 362010.

Allmatic nr 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 samt med spännbackar nr 361400 – 361620.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st fästskruv.

Teknisk beskrivning

passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	HD-HOLEX
passar färgkod	HD-Allmatic
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	TC
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	LC
passar färgkod	NC8
Produktslag	Skruvstycksbackar

Tillbehör

Reservbultar, 10 delar Typ 1	362629 1
------------------------------	----------