


**Garant****Back med styrstift, För backbredd: 160mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	362627 160
GTIN	4045197928290
Artikelklass	31S

## Beskrivning

### Utförande:

- Härdat stål, teniferbehandlat, gasnitrerat (tolerans  $\pm 0,01$  mm).
- Enkel montering på skruvstycket.
- Mekanisk inryckning av stiften.
- Tryckluftsreglering via ventiler på båda sidor.
- Ingen skillnad mellan fasta och rörliga backar.
- 5,5 bar lufttryck krävs

### Användningsdata:

Snabb omställning för olika bearbetningsuppgifter.

- **Snabb och exakt repeterbar lägesfixering.**
- **Ingen tidsödande hantering av höjdanslag.**

### Passar till:

**GARANT-NC** nr 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Nr 362010.

**Allmatic** nr 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 samt med spännbackar nr 361400 – 361620.

### leveransinnehåll:

Inklusive 1 st fästskruv.

## Teknisk beskrivning

passar färgkod	TC
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	HD-Allmatic
passar färgkod	LC
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	HD-HOLEX
passar färgkod	NC8
Produktslag	Skruvstycksbackar

---

## Tillbehör

Reservbultar, 10 delar Typ 1	362629 1
------------------------------	----------