



hydraulisk rörbockare, Typ: 3/8-1.1/4



Beställningsdata

Ordernummer	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Artikelklass	83R

Beskrivning

Utförande:

Robust hydraulisk rörbockare med slutet hydraulsystem och retur fjäder för bättre kontroll av kolven. Glidstycken och schabloner av gjutjärn. Kraftig kolv med presstryck på 450 bar. Förstklassiga kolvtätningar förhindrar läckage och förlänger livslängden. Glidstycken med indikering av bockningsvinkeln. Säker bockning av rör tack vare slutet system. Speciell spakutformning förhindrar överbelastning. Levereras i låsbar trälåda.

Användningsdata:

För bockning av förzinkade och svarta stålrör samt gasrör (3/8 tum – 2 tum). Bockningsvinkel upp till 90°, rör med upp till högst 5,5 mm godstjocklek (2-tumsrör). Användarvänlig manövrering tack vare den långa kolvslaglängden för varje pumpning. Universellt användbar för maskin- och anläggningsbyggnad, arbeten på ledningssystem, finmekaniska arbeten etc.

Innehåll:

Vardera 1 böjsegment nr 821155: sorlek 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
glidstycke nr 821156: 2 st
hydraulisk rörbockare: 1 st
löphjul: 3 st

Teknisk beskrivning

Antal hydraulisk rörbockare	1
Antal löphjul	3

centrumradie	45; 50; 65; 100; 130 mm
Antal schabloner	5
Antal glidstycken	2
för nominell rörbredd	3/8 – 1.1/4 tum
maximal godstjocklek	5,5 mm
maximal bockningsvinkel	90 grad
Produktslag	Bockningsapparat

Tillbehör

Schablon Typ 1.1/4	821155 1.1/4
Glidstycke	821156
Schablon Typ 3/4	821155 3/4
Schablon Typ 1/2	821155 1/2
Schablon Typ 3/8	821155 3/8
Schablon Typ 1	821155 1