



## Digital bygelmikrometer med förskjutna mätytor, mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 421720 0-25   |
| GTIN         | 4045197928795 |
| Artikelklass | 42B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Lättavläst digital visning med extra analog avläsning Robust metallstomme.

Roterande mätspindel, hårdmetallbelagda mätytor

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357.

Mättrummans gradering: 1/50

IP-skyddsklass: IP 54

Kalibrering: B1

avläsning: 0,001 mm

avläsning: 0,00005 tum

Felgräns: 4 µm

### Teknisk beskrivning

|  |             |
|--|-------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357  |
| Antal ingående batterier                     | 1           |
| Kalibrering                                  | B1          |
| avläsning                                    | 0,001 mm    |
| avläsning                                    | 0,00005 tum |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Felgräns                 | 4 µm            |
| IP-skyddsklass           | IP 54           |
| Energiförsörjning        | Batteridrivnen  |
| Norm                     | DIN 863         |
| Mätteknik                | digital         |
| förpackning              | Stabil box      |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum        |
| Mättrummans gradering    | 1/50            |
| Produktslag              | Bygelmikrometer |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrering Bygelmikrometer maximaltmätområde 25 mm        | 012050 25  |
| DAkS-kalibrering Bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm | 012060 100 |
| Signering laserskrift Typ                                  | 018940     |
| Kalibrering Bygelmikrometer maximaltmätområde 25 mm        | 022000 25  |
| DAkS-kalibrering Bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm | 022010 100 |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357 |
|---|------------|