



## Digital bygelmikrometer med mätspets, mätområde: 0-25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lättavläst digital visning med extra analog avläsning Robust metallstomme.  
Roterande mätspindel, hårdmetallbelagda mätytor

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357.

Mättrummans gradering: 1/50

IP-skyddsklass: IP 54

Kalibrering: B1

avläsning: 0,001 mm

avläsning: 0,00005 tum

Felgräns: 4 µm

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
avläsning	0,00005 tum
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Felgräns	4 µm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357

IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mättrummans gradering	1/50
Produktslag	Bygelmikrometer

### Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometer maximaltmätområde 25 mm	012050 25
DAkKS-kalibrering Bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm	012060 100
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Bygelmikrometer maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibrering Bygelmikrometer maximalt mätområde 100 mm	022010 100

### Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------