

Garant**mini-borrstång HM, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 29/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Artikelklass	21V

Beskrivning**Utförande:**

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Enkelt vändskärsbyte.**

Teknisk beskrivning

totallängd L	95 mm
Vändskärsstorlek	08 mm
Spännhöjd L ₂	11,5 mm
Vändskärsskruv	279815 11
Huvudängd L ₁	29 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
---	-------------

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500