

Garant**mini-borrstång HM, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 42/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Artikelklass	21V

Beskrivning**Utförande:**

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Enkelt vändskärsbyte.**

OBS!:

Endast för ursvarvning och fasning!

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L ₂	11,5 mm
totallängd L	100,5 mm
Vändskärsstorlek	06 mm
Huvudängd L ₁	42 mm
Vändskärsskruv	279815 10
Serie	Mini
Skaftdiameter D _s	12 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500