

Garant**mini-borrstång HM, Höger, Utkragande längd L1 / plattstorlek d: 56/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Artikelklass	21V

Beskrivning**Utförande:**

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Enkelt vändskärsbyte.**

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	56 mm
totallängd L	120 mm
Vändskärsskruv	279815 11
Vändskärsstorlek	08 mm
Spännhöjd L ₂	11,5 mm
Serie	Mini
Skaftdiameter D _s	12 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500