

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	16 mm
Skaftmått	12 mm
totallängd L	80 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SVJBR/L 1212F11
Huvudängd L <sub>1</sub>	21,5 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500