

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260000 12/09 |
| GTIN | 4045197929143 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Skaftmått | 12 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 16 mm |
| Huvudängd L ₁ | 19 mm |
| ISO-kod hållare | SCSCR/L 1212F09 |
| totallängd L | 80 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 2 |
| Vändskärsstorlek | 9 mm |
| Passande vändskär | CC.. 09T3.. |
| Norm | Verkstadnorm |
| Användning | Höger |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvärning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Skruvsats förvändskär Typ 2 | 269028 2 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |