

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/06mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	10 mm
Skaftmått	8 mm
totallängd L	60 mm
Huvudängd L ₁	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 22
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 0808D06
Passande vändskär	CC..0602..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500