

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SCSCR/L 2525M12
Underläggsplatta	269005 6
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Skruvsats för vändskär	269028 20
Huvudängd L ₁	27 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	151 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500