

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260001 20/09 |
| GTIN | 4045197929266 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Huvudängd L ₁ | 22 mm |
| Skaftmått | 20 mm |
| Underläggsplatta | 269005 1 |
| Vändskärsstorlek | 9 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 25 mm |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 2 |
| Passande vändskär | CC.. 09T3.. |
| Skrivsats för vändskär | 269028 2 |
| totallängd L | 126 mm |
| ISO-kod hållare | SCSCR/L 2020K09 |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvarvning utvändig |

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500