

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	269028 20
totallängd L	126 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	20 mm
Underläggsplatta	269005 6
Huvudängd L ₁	24 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 2020K12
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500