

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	20 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 1616H12
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruvsats för vändskär	269028 20
total längd L	101 mm
Huvudängd L ₁	22 mm
Underläggsplatta	269005 6
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500