

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/06mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 22
Funktionsbredd L ₄	10 mm
totallängd L	60 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 0808D06
Huvudängd L ₁	12 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Skaftmått	8 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500