

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SCSCR/L 1616H09
Underläggsplatta	269005 1
Skruvsats förvändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	9 mm
Skaftmått	16 mm
totallängd L	101 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Huvudängd L ₁	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500