

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	12 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 1212F09
Huvudängd L <sub>1</sub>	19 mm
Skrivsats förvändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	16 mm
totallängd L	80 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500