

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Skaftmått	10 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
totallängd L	70 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 1010E06
Huvudängd L ₁	12 mm
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500