


**Fullprofilskår 30° utvändigt vänster, HB7125, Antal gängor/tum: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	270970 8
GTIN	4045197929327
Artikelklass	21J

**Teknisk beskrivning**

Antal gängor/tum	8
Skärmaterial	VHM
Användning inomhus/utomhus	utvändigt
Användning	vänster
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HB7125
Gängtyp	RD-LH
Gängtyp	RD
Gängnorm	DIN 405
Flankvinkel rund	30 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		