

Garant**Fullprofilskär 30° invändigt höger, HB7125, Antal gängor/tum: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	270980 8
GTIN	4045197929358
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

Antal gängor/tum	8
Skärmaterial	VHM
Användning inomhus/utomhus	invändig
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HB7125
Gängtyp	RD-LH
Gängtyp	RD
Gängnorm	DIN 405
Flankvinkel rund	30 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm

Produktslag

Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		