

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 5
totallängd L	101 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Underläggsplatta	269005 6
Skrivsats för vändskär	269028 20
Vändskärsstorlek	12 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SCSCR/L 1616H12
Huvudängd L <sub>1</sub>	22 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500