


**Garant****Fullprofilskär 30° utvändigt höger, HB7125, Antal gängor/tum: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	270964 4
GTIN	4045197929419
Artikelklass	21J

**Teknisk beskrivning**

Antal gängor/tum	4
Skärmaterial	VHM
Användning	Höger
Användning inomhus/utomhus	utvändigt
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HB7125
Gängtyp	RD-LH
Gängtyp	RD
Gängnorm	DIN 405
Flankvinkel rund	30 grad
Tjocklek	4,76 mm
Vändskärsstorlek L	22 mm

Produktslag

Vändskär för gängsvärning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		