

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-800, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094350 10
GTIN	10076490480872
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Passform	Mycket god
DMF-fri	ja
Fingertoppskänsla	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig

Oljeregpp	God
Andningsförmåga	Mycket god
silikonfri	ja
Handskstorlek	10
Material beläggning	Nitril
Värmskydd	Saknas
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	199 mm
Färg	grå / vit
vikt	20,4 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar

