

**Honeywell****Handske, par Perfect Poly® Skin, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094250 10
GTIN	3603835501383
Artikelklass	09A

**Beskrivning****Utförande:**

Perfect Poly® Skin. Extremt finkänslig handske med enastående passform och hög greppsäkerhet, komfort och lång livslängd. **Silikonfri.**

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Våtgrepp	Måttlig
Material beläggning	PU
Värmskydd	Saknas
Oljgrepp	Måttlig
Handskstorlek	10
tillverkarens beteckning	Perfect Poly Skin

Fingertoppskänsla	Mycket god
silikonfri	ja
Andningsförmåga	Mycket god
DMF-fri	nej
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	10
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	3111X
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	220 - 260 mm
Färg	grå / blå
vikt	14-20 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar