

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-619, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094262 11
GTIN	10076490481107
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex®-serien. Extremt tunn och trots det robust handske tack vare **18-Gauge**-stickningsteknik. Lämpar sig särskilt väl för lättare monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatanläggningar, kabelstammar.

HyFlex® 11-619. Med beläggning fram till pulsområdet.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Stickningsteknik: 18G

Färg: vit

**Teknisk beskrivning**

vikt	7,4 g
silikonfri	nej
Handskstorlek	11

Passform	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig
Värmskydd	Saknas
Oljgrepp	God
Fingertoppskänsla	Mycket god
DMF-fri	nej
Material beläggning	PU
Andningsförmåga	Mycket god
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
EN 388:2016	2121X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
användningsområde	Precision
Färg	vit
Stickningsteknik	18G
Produktslag	Universalhandskar