



Ring-stanssats komplett i plastetui, Stansdim.: 3-20mm



Beställningsdata

Ordernummer	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Artikelklass	86C

Beskrivning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3–20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv Ø nr 832110: 10 st storlek 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 3–10 inv. med 12–20 utv.
lådans längd x bredd x höjd (mm): plast 140x100x40

OBS!:

- Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
- Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Teknisk beskrivning

Stansdim.	3 - 20 mm
-----------	-----------

Produktslag

Stansverktyg

Tillbehör

Lös stans för hål-Ø 3 mm	832110 3
Hållare För stansdim. 3-20 mm	832120 3-20
Cirkelskärare kniv	832130
Lös stans för hål-Ø 6 mm	832110 6
Lös stans för hål-Ø 8 mm	832110 8
Centreringspets fjädrad	832140
Lös stans för hål-Ø 4 mm	832110 4
Lös stans för hål-Ø 14 mm	832110 14
Lös stans för hål-Ø 12 mm	832110 12
Lös stans för hål-Ø 16 mm	832110 16
Lös stans för hål-Ø 10 mm	832110 10
Lös stans för hål-Ø 20 mm	832110 20
Lös stans för hål-Ø 18 mm	832110 18