



Ring-stanssats komplett i plastetui, Stansdim.: 3-30mm



Beställningsdata

Ordernummer	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Artikelklass	86C

Beskrivning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3–20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv Ø nr 832110: 15 st storlek 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 3–10 inv. med 12–30 utv. 12–20 inv. med 22–30 utv.

lådans längd × bredd × höjd (mm): plast 275×205×50

Centreringspets nr 832140: 1 st.

vardera 1 cirkelskärare Ø: 55–330 mm

OBS!:

- Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
- Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Teknisk beskrivning

Stansdim.	3 - 30 mm
Produktslag	Stansverktyg

Tillbehör

Lös stans för hål-Ø 8 mm	832110 8
Lös stans för hål-Ø 3 mm	832110 3
Hållare För stansdim. 3-30 mm	832125 3-30
Lös stans för hål-Ø 4 mm	832110 4
Cirkelskärare kniv	832130
Lös stans för hål-Ø 6 mm	832110 6
Hållare För stansdim. 3-30 mm	832120 3-30
Centreringspets fjädrad	832140
Lös stans för hål-Ø 16 mm	832110 16
Lös stans för hål-Ø 18 mm	832110 18
Lös stans för hål-Ø 20 mm	832110 20
Lös stans för hål-Ø 10 mm	832110 10
Lös stans för hål-Ø 30 mm	832110 30
Lös stans för hål-Ø 26 mm	832110 26
Lös stans för hål-Ø 22 mm	832110 22
Lös stans för hål-Ø 12 mm	832110 12
Lös stans för hål-Ø 14 mm	832110 14
Lös stans för hål-Ø 24 mm	832110 24
Lös stans för hål-Ø 28 mm	832110 28