



Ring-stanssats komplett i plastetui, Stansdim.: 2-60mm



Beställningsdata

Ordernummer	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Artikelklass	86C

Beskrivning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3–20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv Ø nr 832110: 34 st storlek 2#60

kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 2–10 inv. med 12–60 utv. 12–20 inv. med 22–60 utv. 22–30 inv. med 32–60 utv.. 32–40 inv. med 42–60 utv. 42–50 inv. med 52–60 utv.

lådans längd × bredd × höjd (mm): stålplåt ca 380×315×55

Centreringspets nr 832140: 1 st.

Vardera 1 cirkelskärare diameter: 55–420 mm

OBS!:

- **Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.**
- **Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)**

Teknisk beskrivning

Stansdim.	2 - 60 mm
Produktslag	Stansverktyg

Tillbehör

Centreringspets fjädrad	832140
Lös stans för hål-Ø 6 mm	832110 6
Cirkelskärare kniv	832130
Hållare För stansdim. 2-60 mm	832125 2-60
Fäste för stanskniv Stansdim. 2-60 mm	832150 2-60
Hållare För stansdim. 2-60 mm	832120 2-60
Fäste för stanskniv Stansdim. 2-60 mm	832155 2-60
Lös stans för hål-Ø 8 mm	832110 8
Lös stans för hål-Ø 4 mm	832110 4
Lös stans för hål-Ø 3 mm	832110 3
Lös stans för hål-Ø 38 mm	832110 38
Lös stans för hål-Ø 48 mm	832110 48
Lös stans för hål-Ø 28 mm	832110 28
Lös stans för hål-Ø 46 mm	832110 46
Lös stans för hål-Ø 18 mm	832110 18
Lös stans för hål-Ø 52 mm	832110 52
Lös stans för hål-Ø 10 mm	832110 10
Lös stans för hål-Ø 54 mm	832110 54
Lös stans för hål-Ø 24 mm	832110 24
Lös stans för hål-Ø 16 mm	832110 16
Lös stans för hål-Ø 34 mm	832110 34
Lös stans för hål-Ø 22 mm	832110 22
Lös stans för hål-Ø 5 mm	832110 5

Lös stans för hål-Ø 58 mm	832110 58
Lös stans för hål-Ø 32 mm	832110 32
Lös stans för hål-Ø 30 mm	832110 30
Lös stans för hål-Ø 60 mm	832110 60
Lös stans för hål-Ø 26 mm	832110 26
Lös stans för hål-Ø 20 mm	832110 20
Lös stans för hål-Ø 50 mm	832110 50
Lös stans för hål-Ø 44 mm	832110 44
Lös stans för hål-Ø 7 mm	832110 7
Lös stans för hål-Ø 2 mm	832110 2
Lös stans för hål-Ø 12 mm	832110 12
Lös stans för hål-Ø 36 mm	832110 36
Lös stans för hål-Ø 9 mm	832110 9
Lös stans för hål-Ø 14 mm	832110 14
Lös stans för hål-Ø 40 mm	832110 40
Lös stans för hål-Ø 56 mm	832110 56
Lös stans för hål-Ø 42 mm	832110 42