

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-600, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 094240 11 |
| GTIN | 10076490886568 |
| Artikelklass | 04P |

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-600. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. Med tunt bärmaterial för användning inom industrin vid lättare arbeten och precisionsarbeten där **maximal rörlighet** krävs. Skyddar produkterna mot fingeravtryck, rester från handskarna och produktövergripande föroreningar. Särskilt lämplig för montering av smådelar som kullager, leder och fjädrar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------|
| Värmeskydd | Saknas |
| DMF-fri | nej |
| Oljegrepp | Måttlig |
| Fingertoppskänsla | Mycket god |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Våtgrepp | Måttlig |
| Passform | Mycket god |
| Material beläggning | PU |
| Andningsförmåga | Mycket god |
| silikonfri | nej |
| Handskstorlek | 11 |
| Serie | HyFlex® |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Universalhandskar |
| Innehåll | 12 |
| EN 388 | 3121A |
| Hållarmaterial | Nylon |
| Beläggning | PU |
| Beläggningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Precision |
| Längd | 200 mm |
| Färg | vit |
| vikt | 11,6 g |
| Stickningsteknik | 15G |
| Användningsdata | Flergångs |
| Material | PU |
| Skärskyddsklass | A |
| Produktslag | Universalhandskar |