

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-801, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094351 7
GTIN	10076490491830
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.

Med material av nylon-spandex och silikonfri beläggning. Latexfritt.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

DMF-fri	nej
Andningsförmåga	Mycket god
Våtgrepp	Måttlig

Handskstorlek	7
Fingertoppskänsla	Mycket god
silikonfri	nej
Värmskydd	Saknas
Oljegrepp	God
Material beläggning	Nitril
Passform	Mycket god
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Spandex-nylon
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	192 mm
Färg	svart/grå
vikt	20,4 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flegångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar

