


HOLEX**Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834000 20,5
GTIN	2050000996443
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbankar för infästning av 1/2 tum diskbankbatterier.**

Teknisk beskrivning

dynans \emptyset (hål- \emptyset)	20,5 mm
för pansarrörgänga enligt DIN 40430	Pg13
för materialtjocklek (plåt St 37)	1,75 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	1,25 mm
förborrad hål- \emptyset	11 mm
tryckskruvens nyckelvidd	17 mm
tryckskruv	M10×1×45
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423	M 20×1,5
Produktslag	Håltagningsverktyg

Tillbehör

Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng- \emptyset / Längd 10/45 mm

834040 10/45