

Garant**Bygelvagn T3, Typ: T32****Beställningsdata**

Ordernummer	918520 T32
GTIN	4045197611888
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

1 lastyta.

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterials-kiva** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Perforerad panel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:Silver **pulverbelagd**.**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Ø hjul	125 mm
Bredd	970 mm

höjd	915 mm
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
vikt	20 kg
Typ	T32
lyftförmåga	250 kg
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
Norm	EN 1757-3
lastplanens bredd	850 mm
lastplanets höjd	195 mm
Djup	509 mm
lastplanets djup	500 mm
Produktslag	Bygelvagn

Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP2	918580 SP2