

Garant**Bordsvagn T9, Typ: T94****Beställningsdata**

Ordernummer	918550 T94
GTIN	4045197612137
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

2 lastyor.

Mellanhylla finns som tillbehör. Plattform av **träfiberskiva** med reptålig yta i antracit.

Svetsad stålkonstruktion.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	500 kg
höjd	925 mm

Typ	T94
lastplanens bredd	1000 mm
Bredd	1190 mm
antal fasta hjul utan broms	2
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
Norm	EN 1757-3
övre lastplanets höjd	925 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Ø hjul	200 mm
lastplanets djup	600 mm
Djup	609 mm
undre lastplanets höjd	270 mm
vikt	49 kg
Produktslag	Bordsvagn

Tillbehör

Mellanhylla för bordsvagn T9 som skruvas fast lastplanets djup 600 mm	918575 600
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP4	918580 SP4
Klämplatta för bordsvagn	918581