


HOLEX**Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834000 45
GTIN	2050000996566
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbankar för infästning av 1/2 tum diskbankbatterier.**

Teknisk beskrivning

dynans \varnothing (hål- \varnothing)	45 mm
förborrad hål- \varnothing	17 mm
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	1,75 mm
för materialtjocklek (plåt St 37)	2,5 mm
tryckskruvens nyckelvidd	24 mm
tryckskruv	M16×1,5×70
Produktslag	Håltagningsverktyg

Tillbehör

Lös kullagerskruv för rund hålpunch Gäng- \varnothing / Längd 16/70 mm	834060 16/70
Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng- \varnothing / Längd 16/70 mm	834040 16/70