

**Garant****Bordsvagn T9, Typ: T96****Beställningsdata**

Ordernummer	918550 T96
GTIN	4045197612144
Artikelklass	91T

**Beskrivning****Utförande:**

2 lastytor.

Mellanhylla finns som tillbehör. Plattform av **träfiberskiva** med reptålig yta i antracit.

Svetsad stålkonstruktion.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Specialtillbehör:**

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Norm	EN 1757-3
antal svängbara hjul med broms	2

lastplanets djup	700 mm
lastplanens bredd	1000 mm
Ø hjul	200 mm
maximal bärförmåga	500 kg
Djup	709 mm
höjd	925 mm
övre lastplanets höjd	925 mm
vikt	54 kg
undre lastplanets höjd	270 mm
Typ	T96
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
Bredd	1190 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Produktslag	Bordsvagn

## Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP5	918580 SP5
Mellanhylla för bordsvagn T9 som skruvas fast lastplanets djup 700 mm	918575 700