

**Garant****Montagevagn, Typ: TB3/0****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 918583 TB3/0  |
| GTIN         | 4045197684158 |
| Artikelklass | 91T           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil svetsad stålörnsram. För modulär fastsättning av bärskenor för öppna förvaringslådor. Båda sidorna kan användas, 8 bärskenor kan hängas upp på varje sida (beroende på boxarnas effektiva höjder). Bärskenor kan hängas upp i raster om 50 mm och har bärförmågan 30 kg. Ergonomiskt 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med spårfri polyuretanlöpyta, rullgrade nav.

**leveransinnehåll:**

tomma.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                |         |
|----------------|---------|
| Bredd          | 1225 mm |
| effektivt djup | 700 mm  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| invändig bredd                 | 1000 mm      |
| vikt                           | 27,2 kg      |
| maximal bärförmåga             | 250 kg       |
| höjd                           | 1200 mm      |
| antal svängbara hjul med broms | 2            |
| Monteringsraster               | 50 mm        |
| effektiv höjd                  | 900 mm       |
| Djup                           | 710 mm       |
| Typ                            | TB3/0        |
| antal fasta hjul utan broms    | 2            |
| Ø hjul                         | 125 mm       |
| Höjdinställning i raster       | 50 mm        |
| Produktslag                    | Materialvagn |