

Garant**Bordsvagn T9, Typ: T98****Beställningsdata**

Ordernummer	918550 T98
GTIN	4045197612151
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

2 lastyor.

Mellanhylla finns som tillbehör. Plattform av **träfiberskiva** med reptålig yta i antracit.

Svetsad stålkonstruktion.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Mellanhylla nr 918575; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
Norm	EN 1757-3

Ø hjul	200 mm
Typ	T98
höjd	925 mm
övre lastplanets bärförmåga	200 kg
maximal bärförmåga	500 kg
övre lastplanets höjd	925 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Djup	809 mm
lastplanens bredd	1200 mm
undre lastplanets höjd	270 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Bredd	1390 mm
lastplanets djup	800 mm
vikt	64 kg
Produktslag	Bordsvagn

Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Mellanhylla för bordsvagn T9 som skruvas fast lastplanets djup 800 mm	918575 800
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP6	918580 SP6