

Garant**Etagevagn TS9 med 4 lastytor, Typ: TS94****Beställningsdata**

Ordernummer	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, hyllor av **träfiberskiva** med antracitfärgad reptålig yta. Kan ställas in i steg om 130 mm. Sidmonterat handtag med Haptoprene®-inlägg och slagttålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med spärr) med spårfri polyuretanlöpyta, rullagrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Mellanhylla nr 918577. Perforerad panel nr 918580.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

bärförmåga totalt	500 kg
vikt	70 kg

Ø hjul	200 mm
bärförmåga per hyllplan	75 kg
lastplanens bredd	1000 mm
Bredd	1225 mm
Norm	EN 1757-3
Skjuthandtag	ja
höjd	1835 mm
Material hjul	Helgummi
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
Typ	TS94
Höjdinställningsraster	130 mm
Djup	610 mm
lastplanets djup	600 mm
Höjdinställning i raster	130 mm
Produktslag	Etagevagn

Tillbehör

Perforerad panel som skruvas fast Typ SP4	918580 SP4
Klämplatta för bordsvagn	918581
Mellanhylla för etagevagn TS9 som skruvas fast lastplanets djup 600 mm	918577 600