

Garant**Bordsvagn T5, Typ: T54****Beställningsdata**

Ordernummer	918530 T54
GTIN	4045197611840
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

2 lastytor.

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterialskena** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen.

2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Mellanhylla nr 918570; perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:Silver **pulverbelagd**.**OBS!:**

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lastplanens bredd	850 mm
antal svängbara hjul med broms	2

övre lastplanets höjd	850 mm
lastplanets djup	500 mm
övre lastplanets bärförmåga	80 kg
Ø hjul	125 mm
antal fasta hjul utan broms	2
höjd	1020 mm
Material hjul	Polyuretan-löppbeläggning
Djup	509 mm
Typ	T54
Bredd	980 mm
vikt	34 kg
maximal bärförmåga	250 kg
Norm	EN 1757-3
undre lastplanets höjd	195 mm
Produktslag	Bordsvagn

Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP2	918580 SP2
Extra låda för bordsvagn Typ 75	918556 75
Mellanhylla för bordsvagn T5 och T7 som skruvas fast lastplanets djup 500 mm	918570 500