

Garant**Etagevagn TS9 med 4 lastytor, Typ: TS96****Beställningsdata**

Ordernummer	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, hyllor av **träfiberskiva** med antracitfärgad reptålig yta. Kan ställas in i steg om 130 mm. Sidmonterat handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med spärr) med spårfri polyuretanlöpyta, rullagrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Mellanhylla nr 918577. Perforerad panel nr 918580.

Lackering:Silver **pulverbelagd**.**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bredd	1225 mm
Ø hjul	200 mm

höjd	1835 mm
Skjuthandtag	ja
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
lastplanens bredd	1000 mm
Norm	EN 1757-3
bärförmåga per hyllplan	85 kg
Typ	TS96
bärförmåga totalt	500 kg
Material hjul	Helgummi
vikt	76 kg
Höjdinställningsraster	130 mm
Djup	710 mm
lastplanets djup	700 mm
Höjdinställning i raster	130 mm
Produktslag	Etagevagn

Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Mellanhylla för etagevagn TS9 som skruvas fast lastplanets djup 700 mm	918577 700
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP5	918580 SP5